

BROCKHAUS | HEUER

Parallelskruestik „Heuer Front“ med drejeplade og udskiftelige bakker, Kæbebredde: 120mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967380 120
GTIN	2050002047761
Artikelklasse	93Q

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.

Åbnes foran. Med smedede rørspændekæber under de normale kæber. Kraftigt spindel med **dobbelt trapezgevind** af hensyn til hurtig åbning og lukning af bakkerne. Forzinket spindelnøgle med fastnittede låseringe i stål. Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs. Justerbar prismeføring i begge sider.

Med forstærket amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.

Indsatte spændebakker, overfladehærdede. **Riflet** på den ene side, **glat** på den anden. Kan vendes og udskiftes.

Drejeplade, kan drejes 360° trinløst og låses sikkert i enhver position.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringskruer til montering på bordpladen.

Lakering:

Hammerslag blå, **pulverlakeret**.

Teknisk beskrivelse

Materiale	sænksmedet stål
Åbningsretning	åbnes foran
Kæbebredde	120 mm

Serie	Heuer Front
udskiftelige bakker	ja
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Magnet-skruestikbakker, par Aluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 120 mm	967724 120
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, prisme Kæbebredde 120 mm	967723 120
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 120 mm	967711 120
Reservebakker, par med skruer til „Heuer Front“ Kæbebredde 120 mm	967405 120
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Underlagsplade til skruestik	967330
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, profilerede Kæbebredde 120 mm	967722 120