

**Garant****Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967000, Passer til skruestik str.: 125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967500 125
GTIN	4045197694430
Artikelklasse	91J

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabil og kraftig **smedegods-** / stålkonstruktion. Meget rolig gang og præcis føring gennem CNC-bearbejdede komponenter. Ekstremt kraftig fastspænding takket være speciel spændeanordning. En integreret gastrykfjeder sørger for vægtudligning ved højdeindstilling af skruestikken. Hurtig fastspænding i enhver ønsket stilling ved hjælp af **sikkerhedsspændearm**.

**Fordel:**

Skruestikken kan drejes 360° sammen med højdeindstillingsenheden **uden ekstra drejeplade**, så emnet kan anbringes i den ønskede arbejdsstilling. Ved alle højde- og drejeindstillinger skal sikkerhedsafstanden på 25 mm, der er angivet i DIN 31001, del 1, overholdes.

**Anvendelse:**

Til centimeternøjagtig tilpasning af skruestikken til den ideelle arbejdshøjde (særlig vigtigt på værksteder på uddannelsessteder).

**Passer til :**

Parallelskruestik model **GARANT nr. 967000**.

**Leveringsomfang:**

Inklusive alle monteringskruer til montering på filebænken.

**Lakering:**

Sølvgrå.

**Bemærk:**

Højdeindstillingsenhed også til GARANT-L-skruestikker og originale LEINEN-skruestikker (ikke LEINEN-JUNIOR nr. 967060).

Højdeindstillingsområde: 242 mm

Indstilles vha. bordplade på filebænk: 93 - 335 mm

Vægt: 12,9 kg

### Teknisk beskrivelse

Vægt	12,9 kg
Indstilles vha. bordplade på filebænk	93 - 335 mm
Højdeindstillingsområde	242 mm
Passer til skruestik str.	125
Produkttype	Indstillingsenhed

### Tilbehør

Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967000 Passer til skruestik str. 125/1	967500 125/1
M10X40/3	967003 M10X40/3