

**HOLEX****Parallelskruestik med udskiftelige bakker, Kæbebredde: 140mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967430 140
GTIN	4045197694409
Artikelklasse	92H

**Beskrivelse****Udførelse:****Helt i stål – går garanteret ikke i stykker. Åbnes foran.**

Med smedede rørspændekæber under de normale kæber.

Spindel med trapezgevind, lukket og beskyttet mod snavs. Dobbeltprismeføring med justeringsmulighed.

Med amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.

Med riflede og hærdede spændebakker (kan udskiftes).

**Leveringsomfang:**

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

**Bemærk:**

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967540.

**Teknisk beskrivelse**

Spændvidde	180 mm
Spændedybde	90 mm
Åbningsretning	åbnes foran
Vægt	16 kg
Materiale	sænksmedet stål
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	20 - 80 mm
Kæbebredde	140 mm

udskiftelige bakker	ja
Produkttype	Parallel-skruestik

## Tilbehør

Magnet-skruestikbakker, parAluminium, profilerede Kæbebredde 140 mm	967722 140
Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Passer til skruestik str. 140	967540 140
Reservekæber, par med skruer til nr. 967430 Kæbebredde 140 mm	967440 140
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 140 mm	967711 140
Underlagsplade til skruestik	967330
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, prisme Kæbebredde 140 mm	967723 140
Magnet-skruestikbakker, parAluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 140 mm	967724 140