

Garant**Højdeindstillingsudstyr til skruestik LEINEN-JUNIOR nr. 967060, Passer til skruestik str.: 125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967510 125
GTIN	4045197694454
Artikelklasse	91J

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil og kraftig **smedegods-** / stålkonstruktion. Meget rolig gang og præcis føring gennem CNC-bearbejdede komponenter. Ekstremt kraftig fastspænding takket være speciel spændeanordning. En integreret gastrykfjeder sørger for vægtudligning ved højdeindstilling af skruestikken. Hurtig fastspænding i enhver ønsket stilling ved hjælp af **sikkerhedsspændearm**.

Fordel:

Skruestikken kan drejes 360° sammen med højdeindstillingsenheden **uden ekstra drejeplade**, så emnet kan anbringes i den ønskede arbejdsstilling. Ved alle højde- og drejeindstillinger skal sikkerhedsafstanden på 25 mm, der er angivet i DIN 31001, del 1, overholdes.

Anvendelse:

Til centimeternøjagtig tilpasning af skruestikken til den ideelle arbejdshøjde (særlig vigtigt på værksteder på uddannelsessteder).

Passer til :

Parallelskruestik **LEINEN-JUNIOR nr. 967060**.

Leveringsomfang:

Inklusive alle monteringskruer til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.

Højdeindstillingsområde: 242 mm
Indstilles vha. bordplade på filebænk: 93 - 335 mm
Vægt: 12,4 kg

Teknisk beskrivelse

Højdeindstillingsområde	242 mm
Vægt	12,4 kg
Passer til skruestik str.	125
Indstilles vha. bordplade på filebænk	93 - 335 mm
Produkttype	Indstillingsenhed

Tilbehør

M12X40/3	967003 M12X40/3
Højdeindstillingsudstyr til skruestik LEINEN-JUNIOR nr. 967060 Passer til skruestik str. 125/1	967510 125/1