

**Garant****Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967100 / 7110, Passer til skruestik str.: 120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967520 120
GTIN	4045197694478
Artikelklasse	91J

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabil og kraftig **smedegods-** / stålkonstruktion. Meget rolig gang og præcis føring gennem CNC-bearbejdede komponenter. Ekstremt kraftig fastspænding takket være speciel spændeanordning. En integreret gastrykfjeder sørger for vægtudligning ved højdeindstilling af skruestikken. Hurtig fastspænding i enhver ønsket stilling ved hjælp af **sikkerhedsspændearm**.

**Fordel:**

Skruestikken kan drejes 360° sammen med højdeindstillingsenheden **uden ekstra drejeplade**, så emnet kan anbringes i den ønskede arbejdsstilling. Ved alle højde- og drejeindstillinger skal sikkerhedsafstanden på 25 mm, der er angivet i DIN 31001, del 1, overholdes.

**Anvendelse:**

Til centimeternøjagtig tilpasning af skruestikken til den ideelle arbejdshøjde (særlig vigtigt på værksteder på uddannelsessteder).

**Passer til :**

Parallelskruestikker **GARANT nr. 967100; 967110**.

**Leveringsomfang:**

Inklusive alle monteringskruer til montering på filebænken.

**Lakering:**

Sølvgrå.

Højdeindstillingsområde: 242 mm  
Indstilles vha. bordplade på filebænk: 93 - 335 mm  
Vægt: 10,7 kg

### Teknisk beskrivelse

Passer til skruestik str.	120
Indstilles vha. bordplade på filebænk	93 - 335 mm
Højdeindstillingsområde	242 mm
Vægt	10,7 kg
Produkttype	Indstillingsenhed

### Tilbehør

M12X50/2	967003 M12X50/2
Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967100 / 7110 Passer til skruestik str. 120/1	967520 120/1