

Garant**Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430, Passer til skruestik str.: 120**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967540 120
GTIN	4045197694539
Artikelklasse	91J

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil og kraftig **smedegods-** / stålkonstruktion. Meget rolig gang og præcis føring gennem CNC-bearbejdede komponenter. Ekstremt kraftig fastspænding takket være speciel spændeanordning. En integreret gastrykfjeder sørger for vægtudligning ved højdeindstilling af skruestikken. Hurtig fastspænding i enhver ønsket stilling ved hjælp af **sikkerhedsspændearm**.

Fordel:

Skruestikken kan drejes 360° sammen med højdeindstillingsenheden **uden ekstra drejeplade**, så emnet kan anbringes i den ønskede arbejdsstilling. Ved alle højde- og drejeindstillinger skal sikkerhedsafstanden på 25 mm, der er angivet i DIN 31001, del 1, overholdes.

Anvendelse:

Til centimeternøjagtig tilpasning af skruestikken til den ideelle arbejdshøjde (særlig vigtigt på værksteder på uddannelsessteder).

Passer til :

Parallelskruestikker „**Heuer-Front**“ nr. **967350; 967360** hhv. **HOLEX** nr. **967420; 967430**.

Leveringsomfang:

Inklusive alle monteringskruer til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.

Højdeindstillingsområde: 242 mm
Indstilles vha. bordplade på filebænk: 93 - 335 mm
Vægt: 10,7 kg

Teknisk beskrivelse

Indstilles vha. bordplade på filebænk	93 - 335 mm
Højdeindstillingsområde	242 mm
Passer til skruestik str.	120
Vægt	10,7 kg
Produkttype	Indstillingsenhed

Tilbehør

M8X30/4	967003 M8X30/4
Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Passer til skruestik str. 120/1	967540 120/1