

**HOLEX****Slibefiberburrelåskiver, Ø 115 mm, Kornstørrelsessammenligning: 180****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5694 180
GTIN	4045197575173
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fiberslibeskiver med burrelås og perforeret vævsunderlag af hensyn til sikker burrelåsfastgørelse. Med udtagelig centreringkerne til mere præcis positionering og vedhæftning af skiven på støtteskiven (ca. 50% reduceret vibrationsniveau med burrelåsliberondel nr. 566965). Svarer til 566940.

**Norm:**

Fibersliberondel med burrelås og udtagelig centreringkerne (som 566940, 566950).

**Anvendelse:**

På vinkelslibere med burrelåsliberondel nr. 566960 eller 566965. Til finish, mattering, overlejring med tydeligt reduceret overfladeruhed og til lette rengørings- (f.eks. fjernelse af misfarvninger) og afgratningsopgaver.

**Indhold:**

80 skiver / bundt.

**Bemærk:**

Slibeskiver med burrelås til forslibning, se nr. 567705ff. Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis!

Bestillingsinfo: 1 sæt = 1 bundt

**Teknisk beskrivelse**

Farve	rød
Udførelse	A medium

Finhedsgrad	middel
Kornstørrelsessammenligning	180
Skive-Ø	115 mm
Indhold	80
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Slibefilt

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet	egnet	
tør	egnet		

---

**Tilbehør**

Slibefiberburrelåskiver, Ø 115 mm,  
Kornstørrelsessammenligning: 180

---

566940 180