

HOLEX**Slibefiberburrelåsskiver, Ø 115 mm, Kornstørrelsessammenligning: 280****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5694 280
GTIN	4045197575180
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Fiberslibeskiver med burrelås og perforeret vævsunderlag af hensyn til sikker burrelåsfastgørelse. Med udtagelig centreringkerne til mere præcis positionering og vedhæftning af skiven på støtteskiven (ca. 50% reduceret vibrationsniveau med burrelåssliberondel nr. 566965). Svarer til 566940.

Norm:

Fibersliberondel med burrelås og udtagelig centreringkerne (som 566940, 566950).

Anvendelse:

På vinkelslibere med burrelåssliberondel nr. 566960 eller 566965. Til finish, mattering, overlejring med tydeligt reduceret overfladeruhed og til lette rengørings- (f.eks. fjernelse af misfarvninger) og afgratningsopgaver.

Indhold:

80 skiver / bundt.

Bemærk:

Slibeskiver med burrelås til forslibning, se nr. 567705ff. Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis!

Bestillingsinfo: 1 sæt = 1 bundt

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	115 mm
Udførelse	A very fine

Finhedsgrad	fin
Farve	blå
Kornstørrelsessammenligning	280
Indhold	80
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Slibefilt

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet	egnet	
tør	egnet		

Tilbehør

Slibefiberburrelåskiver, Ø 115 mm,
Kornstørrelsessammenligning: 280

566940 280