



## Sikkerhedsskab Q-Pegasus type 90, Bredde: 900mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	981015 900
GTIN	2050001709738
Artikelklasse	96G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skabskabinet i pladestål med integreret låseanlæg, indvendigt korpus med kemisk resistent overflade.

- **Montering af hylder i intervaller på 32 mm.**
- **Opsamlingsbeholder i bunden (i henhold til StawaR).**
- **Med returlufttilslutning (indvendig diameter 75).**
- **Inklusive låseanlæg.**
- **Kan låses med profilhalvcylinder og integreres i overordnet låseanlæg. Ikke kompatibel med Hoffmann-låsesystemet.**
- **Med 4 justeringshjelpeanordning til udligning af små ujævnheder i gulvet.**

Med **AGT** (asynkront sammenkoblet lågemekanisme), **TSA** (automatisk låge-lukning) med optisk og akustisk advarselssignal før automatisk lågelukning. Med 2 låger

#### Anvendelse:

Forskriftsmæssig opbevaring af antændelige farlige stoffer i arbejdsrum.

#### Norm:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

#### Leveringsomfang:

Skab med 3 hylder, hulpladeindsats og opsamlingsbeholder i bunden, kunststofbelagt, og sokkelskjuler, 1 servicehæfte.

**Lakering:**

Skabskabiner i antracitgrå RAL 7016, låger i **signalblå RAL 5005**.

**Bemærk:**

Med regelmæssige mellemrum (årligt) skal sikkerhedsskabene vedligeholdes fagmæssigt korrekt af en person med de rette evner og kontrolleres for funktionsdygtighed.

## Teknisk beskrivelse

Antal hylder	3
Antal bundopsamlingskar	1
Nyttehøjde	1647 mm
Volumen opsamlingsbeholder i bund	23 l
Bæreevne, hylder	75 kg
Vægt	368 kg
Dybde	615 mm
Bredde	893 mm
Antal hulpladeindsatser	1
Nyttedybde	522 mm
Nyttebredde	750 mm
Højde	1953 mm
Højdeindstilling i intervaller	32 mm
Farveudvalg	Korpus RAL 7016, fronter RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Flammebestandighed	90 min
Produkttype	Sikkerhedsskab