



Stabeltransportkasse Lakeret, Type: 2H



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	963385 2H
GTIN	4052939495118
Artikelklasse	96H

Beskrivelse

Udførelse:

I stålplade til tunge belastninger.
Høj stabelbelastningsevne.
Stor stabilitet takket være bukket stablekant.
Grå-blå lakeret.
Højde: 120 mm
Bredde: 321 mm
Dybde: 479 mm
Nom. mål, bredde: 300 mm
Nom. mål, dybde: 450 mm

Teknisk beskrivelse

Bæreevne	100 kg
Stabelbelastning	1000 kg
valset stablekant, 4-sidet	ja
Type	2H
Volumen	14,2 l
Højde	120 mm
Materiale	Pladestål

Dybde	479 mm
Greb, type Art	Faldgreb
Farve	grå-blå lakeret
Bredde	321 mm
Nom. mål, bredde	300 mm
Nom. mål, dybde	450 mm
Producentbetegnelse	Serie 14/6

Tilbehør

Støvdæksel forzinket Passer til stabeltransportkasser type 2	963389 2
--	----------