

**Transport- og stabelbeholdere med faste sider, Nom. mål, dybde×bredde:
1000X800 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	963521 1000X800
GTIN	4052939502489
Artikelklasse	96I

Beskrivelse**Udførelse:**

Af stålplade. Høj bæreevne som følge af højt komprimerede sider med vinkelindfatning.

Forstærkede fødder.

Robuste stabel- og fanghjørner med kranøjer. Frihøjde 105 mm.

Faste sider.

Lakering:

Resedagrøn RAL 6011.

Højde: 670 mm

Bredde: 850 mm

Dybde: 1050 mm

Fyldehøjde: 500 mm

Indkøringsbredde: 800 mm

Indkøringsdybde: 700 mm

Teknisk beskrivelse

med indføringslommer	nej
mulighed for blandede stabler af forskellige størrelser	nej

kan anvendes sammen med kran	ja
Frihøjde	105 mm
Side, udførelse	fast væg
Materiale	Pladestål
Indkøringsdybde	700 mm
Vægt	60 kg
Bæreevne	1500 kg
Farve	resedagrøn RAL 6011
Fyldehøjde	500 mm
Bredde	850 mm
Stablekant, 3-sidet	nej
Højde	670 mm
Kan stables	nej
Dybde	1050 mm
Indkøringsbredde	800 mm
Fanghjørner med kranøjer	ja
Stabelbæreevne	7500 kg
Nom. mål, bredde	800 mm
Nom. mål, dybde	1000 mm
Producentbetegnelse	Transport- og stabelbeholder E
Produkttype	Transport- og stabelbeholder