

Opsamlingsbeholdere til 200-l-tønder forzinket, med hjul, Antal tønder×tøndeindhold (l): 1X200



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	981260 1X200
GTIN	2050002050587
Artikelklasse	96U

Beskrivelse

Udførelse:

Med 2 drejehjul og 2 faste hjul i polyamid (Ø 180 mm). 1 styrehjul med stop. Med skydegreb og forzinket gitterrist. **Med holdeseleanordning.**
Varmforzinket i henhold til EN ISO 1461.

Anvendelse:

Til sikker intern transport af 200-l-tønder. **Til brandfarlige væsker** i GHS-kategorierne 1-3 samt **væsker, der kan medføre vandforurening**, i GHS-kategorierne 1-4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Bemærk:

Tøndebukke og rullestøtter til 200-l-tønder finder du under nr. 981480 – 981485.

Opbevaring: Opbevaring af ætsende materialer forbudt

Opsamlingsmængde: 203 l

Anlægshøjde: 610 mm

Bredde: 800 mm

Dybde: 800 mm

Lagerkapacitet tønder 200 liter: 1

Overfladebelastning: 1000 kg/m²

Teknisk beskrivelse

Dybde	800 mm
Opsamlingsmængde	203 l
Bredde	800 mm
Tøndeindhold	200 l
Holdeseleanordning	1 × til 1 tønde
Vægt	75 kg
Antal tønder	1
Lagerkapacitet tønder 200 liter	1
Anlægshøjde	610 mm
Overfladebelastning	1000 kg/m ²
Materialetykkelse	3 mm
Materiale	forzinket
Opbevaring	Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3
Opbevaring	Opbevaring af miljøskadelige materialer
Opbevaring	Opbevaring af brændbare materialer tilladt
Opbevaring	Opbevaring af ætsende materialer forbudt
Produkttype	Opsamlingsbeholder