

Opsamlingsbeholdere til 200-l-tønder lakeret, med hjul, Antal tønder×tøndeindhold (l): 1X200



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

981265 1X200

GTIN

2050002050754

Artikelklasse

96U

Beskrivelse

BEMÆRK: Farvevalg muligt**Udførelse:**

Med 2 drejehjul og 2 faste hjul i polyamid (Ø 180 mm). 1 styrehjul med stop. Med skydegreb og forzinket gitterrist. **Med holdeseleanordning.**

Lakeret.

Anvendelse:

Til sikker intern transport af 200-l-tønder. **Til brandfarlige væsker** i GHS-kategorierne 1-3 samt **væsker, der kan medføre vandforurening**, i GHS-kategorierne 1-4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lakering:

Som standard lyseblå RAL 5012.

Bemærk:

Tøndebukke og rullestøtter til 200-l-tønder finder du under nr. 981480 til 981485.

Opbevaring: Opbevaring af ætsende materialer forbudt

Opsamlingsmængde: 203 l

Anlægshøjde: 610 mm

Bredde: 800 mm

Dybde: 800 mm

Lagerkapacitet tønder 200 liter: 1

Overfladebelastning: 1000 kg/m²

Teknisk beskrivelse

Dybde	800 mm
Holdeseleanordning	1 × til 1 tønde
Vægt	71 kg
Tøndeindhold	200 l
Lagerkapacitet tønder 200 liter	1
Antal tønder	1
Opsamlingsmængde	203 l
Bredde	800 mm
Anlægshøjde	610 mm
Overfladebelastning	1000 kg/m ²
Materialetykkelse	3 mm
Farveudvalg	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbevaring	Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3
Opbevaring	Opbevaring af miljøskadelige materialer
Opbevaring	Opbevaring af brændbare materialer tilladt
Opbevaring	Opbevaring af ætsende materialer forbudt
Produkttype	Opsamlingsbeholder