

**Ansell****Varmebeskyttelsehandsker, par ActivArmr® 42-474, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094620 10
GTIN	10076490439115
Artikelklasse	04P

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Crusader Flex® 42-474.** Ekstremt modstandsdygtig **varmebeskyttelsehandske** af polyester med svedabsorberende fleeceinderfor. **Forbedret gribesikkerhed** ved olierede flader takket være nitrilbelægning. Tåler maskinvask. Kortvarig håndtering af varme objekter op til **180 °C (kontaktvarme)**.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

EN 388 perforationsstyrke	1
Føleevne	kendes ikke
Gribeevne ved olie	god
Formateriale	Fibermateriale
Åndbarhed	moderat
DMF-fri	nej

silikonefri	nej
EN 388 slidstyrke	2
Kuldebeskyttelse	kendes ikke
Varmebeskyttelse	meget god
EN 388 skærestyrke	2
EN 388 rivestyrke	4
Gribeevne ved fugt	kendes ikke
Materiale, belægning	Nitril
Pasform	god
Handkestørrelse	10
Handsketype	Varmebeskyttelseshandsker
Beskyttelseskategori	Kategori III
Handskeegenskab	Flammehæmmet trin X
Handskeegenskab	Levnedsmiddelcertificering
Handskeegenskab	Silikonefri
EN 388	2241B
EN 407	X2XXXX
Kontaktvarme op til	250 °C
Bæremateriale	Polyesterfleece, bomuld
Belægning	Nitril
belægningsvariant	fuld belægning
Farve	hvid
Materiale	Nitril
Anvendelse	flergangsbrug
Længde	330 mm
Indhold	12
Vask	40 °C kulørtvask
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Varmebeskyttelse op til	180 °C

Skærebeskyttelsesklasse	B
Norm	EN 407
Vægt	74,6 g
Produkttype	Varmebeskyttelsehandsker