

Basisreol med stor spændvidde, dybde 469 mm, Højde / hylde-bredde: 3048/2146mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	990860 3048/2146
GTIN	4004514224880
Artikelklasse	96P

Beskrivelse

Udførelse:

Med 16 mm spånplader. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 38 mm. Hurtig, komplet stikbar montering uden skruer, takket være profilernes nøglehuller. Maksimal **hyldebelastning:** op til 720 kg, maksimal **belastning pr. enhed:** op til 3200 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:

Basisreol: Nom. mål = udvendige mål mm

Rammedybde i alt: Nom. mål = udvendige mål mm

Anvendelse:

Opbevaring af omfangsrige og voluminøse varer. Mulighed for opfyldning og udtagning af lagervarer fra begge sider. Utrolig nem håndtering og montering.

Lakering:

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange pulverlakerede.

Bemærk:

- Kan leveres kun som basisregal, ikke tilbygningsreol. Ved behov kan 2 eller flere basisreoler forbindes med hinanden ved hjælp af forbindelsesstykker (medfølger) til en reolrække.
- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 100 mm. De tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldeandel.
- Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Kundemontering	ja
Bredde	2146 mm
Hyldebelastning	577 kg
Hylde, dybde	469 mm
Højde	3048 mm
Hylde, bredde	2146 mm
Materiale, lagerniveau	Spånplade
Antal lagerniveauer spånplade	4
Hyldebredde = opstillingsmål	2146 mm
Reolkonstruktion	Basisreol
Dybde	469 mm
Reoldybde	469 mm
Reolbredde	2146 mm
Reolhøjde	3048 mm
Pladetykkelse	16 mm
Højdeindstilling i intervaller	38 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Farveudvalg	RAL 5010, 2004
Produktnavnsegenskab	dybde 469 mm
Produkttype	Reol med stor spændvidde