

**Basisreol med stor spændvidde, dybde 469 mm, Højde / hylde-bredde:
1981/1536mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990860 1981/1536
GTIN	4004514224484
Artikelklasse	96P

Beskrivelse**Udførelse:**

Med 16 mm spånplader. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 38 mm. Hurtig, komplet stikbar montering uden skruer, takket være profilernes nøglehuller. Maksimal **hyldebelastning:** op til 720 kg, maksimal **belastning pr. enhed:** op til 3200 kg.

Beskrivelse:**Opstillingsmål:**

Basisreol: Nom. mål = udvendige mål mm

Rammedybde i alt: Nom. mål = udvendige mål mm

Anvendelse:

Opbevaring af omfangsrige og voluminøse varer. Mulighed for opfyldning og udtagning af lagervarer fra begge sider. Utrolig nem håndtering og montering.

Lakering:

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange
pulverlakerede.

Bemærk:

- **Kan leveres kun som basisregal, ikke tilbygningsreol. Ved behov kan 2 eller flere basisreoler forbindes med hinanden ved hjælp af forbindelsesstykker (medfølger) til en reolrække.**
- **Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 100 mm. De tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldeandel.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

Teknisk beskrivelse

Højde	1981 mm
Hylde, dybde	469 mm
Hyldebredde = opstillingsmål	1536 mm
Reolkonstruktion	Basisreol
Bredde	1536 mm
Antal lagerniveauer spånplade	4
Hyldebelastning	640 kg
Hylde, bredde	1536 mm
Kundemontering	ja
Materiale, lagerniveau	Spånplade
Dybde	469 mm
Reoldybde	469 mm
Reolbredde	1536 mm
Reolhøjde	1981 mm
Pladetykkelse	16 mm
Højdeindstilling i intervaller	38 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Farveudvalg	RAL 5010, 2004
Produktnavnsegenskab	dybde 469 mm
Produkttype	Reol med stor spændvidde