

**Basisreol med stor spændvidde, dybde 469 mm, Højde / hylde-bredde: 3048/2450mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990860 3048/2450
GTIN	4004514224927
Artikelklasse	96P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med 16 mm spånplader. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 38 mm. Hurtig, komplet stikbar montering uden skruer, takket være profilernes nøglehuller. Maksimal **hyldebelastning:** op til 720 kg, maksimal **belastning pr. enhed:** op til 3200 kg.

**Beskrivelse:****Opstillingsmål:**

**Basisreol:** Nom. mål = udvendige mål mm

**Rammedybde i alt:** Nom. mål = udvendige mål mm

**Anvendelse:**

Opbevaring af omfangsrige og voluminøse varer. Mulighed for opfyldning og udtagning af lagervarer fra begge sider. Utrolig nem håndtering og montering.

**Lakering:**

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange pulverlakerede.

**Bemærk:**

- **Kan leveres kun som basisregal, ikke tilbygningsreol. Ved behov kan 2 eller flere basisreoler forbindes med hinanden ved hjælp af forbindelsesstykker (medfølger) til en reolrække.**
- **Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 100 mm. De tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldeandel.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

## Teknisk beskrivelse

Højde	3048 mm
Reolkonstruktion	Basisreol
Antal lagerniveauer spånplade	4
Bredde	2450 mm
Hylde, dybde	469 mm
Materiale, lagerniveau	Spånplade
Hyldebredde = opstillingsmål	2450 mm
Hylde, bredde	2450 mm
Kundemontering	ja
Hyldebelastning	545 kg
Dybde	469 mm
Reoldybde	469 mm
Reolbredde	2450 mm
Reolhøjde	3048 mm
Pladetykkelse	16 mm
Højdeindstilling i intervaller	38 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Farveudvalg	RAL 5010, 2004
Produktnavnsegenskab	dybde 469 mm
Produkttype	Reol med stor spændvidde