

## Basisreol med stor spændvidde, dybde 926 mm, Højde / hylde-bredde: 3048/1841mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	990875 3048/1841
GTIN	4004514224873
Artikelklasse	96P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med 16 mm spånplader. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 38 mm. Hurtig, komplet stikbar montering uden skruer, takket være profilernes nøglehuller. Maksimal **hyldebelastning:** op til 720 kg, maksimal **belastning pr. enhed:** op til 3200 kg.

#### Beskrivelse:

#### Opstillingsmål:

**Basisreol:** Nom. mål = udvendige mål mm

**Rammedybde i alt:** Nom. mål = udvendige mål mm

#### Anvendelse:

Opbevaring af omfangsrige og voluminøse varer. Mulighed for opfyldning og udtagning af lagervarer fra begge sider. Utrolig nem håndtering og montering.

#### Lakering:

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange pulverlakerede.

#### Bemærk:

- Kan leveres kun som basisregal, ikke tilbygningsreol. Ved behov kan 2 eller flere basisreoler forbindes med hinanden ved hjælp af forbindelsesstykker (medfølger) til en reolrække.
- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 100 mm. De tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldeandel.
- Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

## Teknisk beskrivelse

Bredde	1841 mm
Hylde, bredde	1841 mm
Reolkonstruktion	Basisreol
Materiale, lagerniveau	Spånplade
Antal lagerniveauer spånplade	4
Højde	3048 mm
Hyldebelastning	720 kg
Hylde, dybde	926 mm
Kundemontering	ja
Hyldebredde = opstillingsmål	1841 mm
Dybde	926 mm
Reoldybde	926 mm
Reolbredde	1841 mm
Reolhøjde	3048 mm
Pladetykkelse	16 mm
Højdeindstilling i intervaller	38 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Farveudvalg	RAL 5010, 2004
Produktnavnsegenskab	dybde 926 mm
Produkttype	Reol med stor spændvidde