

Basisreol med stor spændvidde, dybde 469 mm, Højde / hylde-bredde: 2438/1841mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	990860 2438/1841
GTIN	4004514224682
Artikelklasse	96P

Beskrivelse

Udførelse:

Med 16 mm spånplader. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 38 mm. Hurtig, komplet stikbar montering uden skruer, takket være profilernes nøglehuller. Maksimal **hyldebelastning**: op til 720 kg, maksimal **belastning pr. enhed**: op til 3200 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:

Basisreol: Nom. mål = udvendige mål mm

Rammedybde i alt: Nom. mål = udvendige mål mm

Anvendelse:

Opbevaring af omfangsrige og voluminøse varer. Mulighed for opfyldning og udtagning af lagervarer fra begge sider. Utrolig nem håndtering og montering.

Lakering:

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange pulverlakerede.

Bemærk:

- Kan leveres kun som basisregal, ikke tilbygningsreol. Ved behov kan 2 eller flere basisreoler forbindes med hinanden ved hjælp af forbindelsesstykker (medfølger) til en reolrække.
- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 100 mm. De tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldeandel.
- Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Materiale, lagerniveau	Spånplade
Antal lagerniveauer spånplade	4
Hyldebelastning	610 kg
Reolkonstruktion	Basisreol
Højde	2438 mm
Hylde, dybde	469 mm
Bredde	1841 mm
Hylde, bredde	1841 mm
Hyldebredde = opstillingsmål	1841 mm
Kundemontering	ja
Dybde	469 mm
Reoldybde	469 mm
Reolbredde	1841 mm
Reolhøjde	2438 mm
Pladetykkelse	16 mm
Højdeindstilling i intervaller	38 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Farveudvalg	RAL 5010, 2004
Produktnavnsegenskab	dybde 469 mm
Produkttype	Reol med stor spændvidde