

Basisreol med stor spændvidde, dybde 773 mm, Højde / hylde-bredde: 1981/1536mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	990870 1981/1536
GTIN	4004514224507
Artikelklasse	96P

Beskrivelse

Udførelse:

Med 16 mm spånplader. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 38 mm. Hurtig, komplet stikbar montering uden skruer, takket være profilernes nøglehuller. Maksimal **hyldebelastning**: op til 720 kg, maksimal **belastning pr. enhed**: op til 3200 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:

Basisreol: Nom. mål = udvendige mål mm

Rammedybde i alt: Nom. mål = udvendige mål mm

Anvendelse:

Opbevaring af omfangsrige og voluminøse varer. Mulighed for opfyldning og udtagning af lagervarer fra begge sider. Utrolig nem håndtering og montering.

Lakering:

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange pulverlakerede.

Bemærk:

- Kan leveres kun som basisregal, ikke tilbygningsreol. Ved behov kan 2 eller flere basisreoler forbindes med hinanden ved hjælp af forbindelsesstykker (medfølger) til en reolrække.
- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 100 mm. De tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldeandel.
- Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Højde	1981 mm
Kundemontering	ja
Reolkonstruktion	Basisreol
Bredde	1536 mm
Hylde, dybde	773 mm
Hylde, bredde	1536 mm
Materiale, lagerniveau	Spånplade
Hyldebredde = opstillingsmål	1536 mm
Hyldebelastning	640 kg
Antal lagerniveauer spånplade	4
Dybde	773 mm
Reoldybde	773 mm
Reolbredde	1536 mm
Reolhøjde	1981 mm
Pladetykkelse	16 mm
Højdeindstilling i intervaller	38 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Farveudvalg	RAL 5010, 2004
Produktnavnsegenskab	dybde 773 mm
Produkttype	Reol med stor spændvidde