

Basisreol med stor spændvidde, dybde 600 mm, Højde / hylde bredde: 2000/1785mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	990950 2000/1785
GTIN	4004514225757
Artikelklasse	960

Beskrivelse

Udførelse:

Forzinket gitterkonstruktion. Enten med forzinkede 25 mm stålpaneler eller spånplader. Forskellige vangetyper alt efter den nødvendige hyldebelastning (travershøjde 55 – 85 mm). Hurtig opstilling takket være nem indstikning af vangerne af type ZG. **Hyldebelastning** maks. 1050 kg, **belastning pr. enhed** maks. 3500 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:

Nom. længde + antal gavle × 57 mm.

Anvendelse:

Opbevaring af omfangsrigt, voluminøst og tungt gods. Mulighed for opfyldning og udtagning af lagervaren fra begge sider.

Lakering:

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange **pulverlakerede.**

Bemærk:

- **Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 1200 mm, men kun ved en belastning pr. enhed på maks. 2600 kg. Den tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldeandel.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**

- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Hylde, bredde	1785 mm
Bredde	1899 mm
Antal lagerniveauer stålpaneler	3
Opstillingsmål, basisreol, bredde	1899 mm
Reolkonstruktion	Basisreol
Materiale, lagerniveau	Stålpaneler
Hylde, dybde	600 mm
Højde	2000 mm
Hyldebelastning	670 kg
Kundemontering	ja
Dybde	600 mm
Reoldybde	600 mm
Reolbredde	1785 mm
Reolhøjde	2000 mm
Hylde, tykkelse	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Farveudvalg	RAL 5010, 2004
Produktnavnsegenskab	dybde 600 mm
Produkttype	Reol med stor spændvidde