

Arbejdspladsmåtte Top bredde 122 cm, sort / gul, Længde: 150cm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	964531 150
GTIN	662641658110
Artikelklasse	96C

Beskrivelse

Udførelse:

Disse måtter til industriarbejdspladser er fremstillet af kvalitetskunststof til mere **krævende opgaver**:

- **Hård og slidstærk vinyloverflade af hensyn til optimal skridsikring og lang levetid.**
- **Blød kerne af vinylskum, der beskytter mod udmattelse. Den er lamineret på vinyloverfladen.**
- **Antiskrid-underside RedStop™.**
- **På alle sider er der afrundede kanter, så man ikke snubler.**
- **Betinget resistent over for de fleste industrielle fedttyper, arbejdsstoffer og kemikalier. Ikke egnet til kølesmøremidler.**
- **Forseglet hele vejen rundt mod fugtindtrængning.**
- **Svært antændelig iht. DIN 4102 B1.**
- **Bundtykkelse: 14,3 mm, vægt ca. 6,5 kg/m².**
- **Skridsikring R10 iht. DIN 51130 og BGR 181.**

Bemærk:

Arbejdspladsmåtter i frit valgbar længde fra nr. 964520-964525.

Teknisk beskrivelse

med sikkerhedskanter	2-sidet
Materiale	Vinylskumkerne
Overflade	Vinyl
begrænset modstandsdygtig over for de fleste	Industrielt fedt, arbejdsmaterialer, kemikalier
Længde	150 cm
Vægt	11 kg
kan stikkes ind	nej
Tykkelse	14,3 mm
Bredde	122 cm
Affasning	4-sidet
Skridsikker underside	ja
Vægt pr. areal	6,5 kg/m ²
Skridsikkerhed iht. DIN 51130, BGR 181	R10
Producentbetegnelse	Cushion Trax® (black/yellow)
Ståkomfort	Skridsikring
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Ståkomfort	Udmattelsessikring
Stødbeskyttelse	Gulv
Materialeegenskab	Ikke oliefast
Farve	sort / gul
Produkttype	Arbejdspladsmåtte