

Basisreol med stor spændvidde, dybde 621 mm, Højde / hylde-bredde: 2438/1841mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	990865 2438/1841
GTIN	4004514224699
Artikelklasse	96P

Beskrivelse

Udførelse:

Med 16 mm spånplader. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 38 mm. Hurtig, komplet stikbar montering uden skruer, takket være profilernes nøglehuller. Maksimal **hyldebelastning**: op til 720 kg, maksimal **belastning pr. enhed**: op til 3200 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:

Basisreol: Nom. mål = udvendige mål mm

Rammedybde i alt: Nom. mål = udvendige mål mm

Anvendelse:

Opbevaring af omfangsrige og voluminøse varer. Mulighed for opfyldning og udtagning af lagervarer fra begge sider. Utrolig nem håndtering og montering.

Lakering:

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange pulverlakerede.

Bemærk:

- Kan leveres kun som basisregal, ikke tilbygningsreol. Ved behov kan 2 eller flere basisreoler forbindes med hinanden ved hjælp af forbindelsesstykker (medfølger) til en reolrække.
- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 100 mm. De tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldeandel.
- Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Højde	2438 mm
Antal lagerniveauer spånplade	4
Hyldebelastning	610 kg
Hyldebredde = opstillingsmål	1841 mm
Hylde, dybde	621 mm
Kundemontering	ja
Hylde, bredde	1841 mm
Reolkonstruktion	Basisreol
Materiale, lagerniveau	Spånplade
Bredde	1841 mm
Dybde	621 mm
Reoldybde	621 mm
Reolbredde	1841 mm
Reolhøjde	2438 mm
Pladetykkelse	16 mm
Højdeindstilling i intervaller	38 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Farveudvalg	RAL 5010, 2004
Produktnavnsegenskab	dybde 621 mm
Produkttype	Reol med stor spændvidde