

**Garant****eco-stikklinge forstærket, Venstre, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 32/3Lmm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273855 32/3L
GTIN	4045197989321
Artikelklasse	21W

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Med eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.  
Med kølemiddeloverførsel til holdere fra andre producenter.

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

Konstruktionen er ikke kompatibel med EWS-holdere nr. 319148 og 319149.  
Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat. Fra 19,5 mm stikdybde kommer det 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 om nødvendigt.

## Teknisk beskrivelse

Klingehøjde h <sub>5</sub>	32 mm
Til maks. emne-Ø	90 mm
Serie	Eco
Højde, h <sub>1</sub>	25 mm
Samlet længde L	100 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej

Produkttype

Stikklinge