

## Nitrilgummimåtte, lukket, med sikkerhedskanter, sort / orange, Bredde×længde: 66X102cm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	964621 66X102
GTIN	662641855786
Artikelklasse	96C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Industri-nitrilgummimåtter med tydelige **orange sikkerhedskanter** på tre sider.

- **Ekstra mellemstykker på undersiden giver stort "opbevaringsrum" til snavs og væske – overfladen forbliver ren, tør og skridsikker.**
- **Robust nitrilgummi med lang levetid og høj slidstyrke.**
- **Meget skridsikker overflade og sikker vedhæftning på underlaget, også i våde miljøer.**
- **Bundtykkelse: 22 mm, vægt: ca. 13 kg/m<sup>2</sup>.**
- **Kan klare industrielle olier og de fleste kemikalier.**
- **Skridsikkerhed testet iht. DIN 51130 og BGR 181.**

Lukket nitrilgummimåtte.

#### Bemærk:

Specialmål kan leveres på forespørgsel i trin på 30,5×30,5 cm med tillæg af 5 cm pr. kantliste.

### Teknisk beskrivelse

Bredde	66 cm
Vægt pr. areal	13 kg/m <sup>2</sup>

Materiale	Nitrilgummi
med sikkerhedskanter	3-sidet
Tykkelse	22 mm
Længde	102 cm
kan stikkes ind	nej
Producentbetegnelse	Safety Stance Solid™ Nitrile
Ståkomfort	Skridsikring
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Ståkomfort	Udmattelsessikring
Stødbeskyttelse	Gulv
Materialeegenskab	Oliebestandig
Farve	sort / orange
Produkttype	Arbejdspladsmåtte