

## Påbygningsreol med stor spændvidde, dybde 600 mm, Højde / hylde bredde: 3000/2140mm



### Bestillingsdata

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 990955 3000/2140 |
| GTIN                | 4004514226228    |
| Artikelklasse       | 960              |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Forzinket gitterkonstruktion. Enten med forzinkede 25 mm stålpaneler eller spånplader. Forskellige vangetyper alt efter den nødvendige hyldebelastning (travershøjde 55 – 85 mm). Hurtig opstilling takket være nem indstikning af vangerne af type ZG. **Hyldebelastning** maks. 1050 kg, **belastning pr. enhed** maks. 3500 kg.

#### Beskrivelse:

#### Opstillingsmål:

Nom. længde + antal gavle × 57 mm.

#### Anvendelse:

Opbevaring af omfangsrigt, voluminøst og tungt gods. Mulighed for opfyldning og udtagning af lagervaren fra begge sider.

#### Lakering:

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange **pulverlakerede.**

#### Bemærk:

- **Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 1200 mm, men kun ved en belastning pr. enhed på maks. 2600 kg. Den tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldeandel.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**

- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

## Teknisk beskrivelse

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde | 2197 mm                  |
| Hylde, dybde                           | 600 mm                   |
| Antal lagerniveauer stålpaneler        | 5                        |
| Hylde, bredde                          | 2140 mm                  |
| Hyldebelastning                        | 950 kg                   |
| Materiale, lagerniveau                 | Stålpaneler              |
| Bredde                                 | 2197 mm                  |
| Højde                                  | 3000 mm                  |
| Kundemontering                         | ja                       |
| Reolkonstruktion                       | Påbygningsreol           |
| Dybde                                  | 600 mm                   |
| Reoldybde                              | 600 mm                   |
| Reolbredde                             | 2140 mm                  |
| Reolhøjde                              | 3000 mm                  |
| Hylde, tykkelse                        | 25 mm                    |
| Højdeindstilling i intervaller         | 25 mm                    |
| Monteringsudførelse                    | Indstiksreol             |
| Farveudvalg                            | RAL 5010, 2004           |
| Produktnavnsegenskab                   | dybde 600 mm             |
| Produkttype                            | Reol med stor spændvidde |