

## Basisreol med stor spændvidde, dybde 800 mm, Højde / hylde bredde: 2000/2140mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	990960 2000/2140
GTIN	4004514225795
Artikelklasse	960

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Forzinket gitterkonstruktion. Enten med forzinkede 25 mm stålpaneler eller spånplader. Forskellige vangetyper alt efter den nødvendige hyldebelastning (travershøjde 55 – 85 mm). Hurtig opstilling takket være nem indstikning af vangerne af type ZG. **Hyldebelastning** maks. 1050 kg, **belastning pr. enhed** maks. 3500 kg.

#### Beskrivelse:

#### Opstillingsmål:

Nom. længde + antal gavle × 57 mm.

#### Anvendelse:

Opbevaring af omfangsrigt, voluminøst og tungt gods. Mulighed for opfyldning og udtagning af lagervaren fra begge sider.

#### Lakering:

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange **pulverlakerede.**

#### Bemærk:

- **Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 1200 mm, men kun ved en belastning pr. enhed på maks. 2600 kg. Den tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldeandel.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**

- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

## Teknisk beskrivelse

Bredde	2554 mm
Kundemontering	ja
Hylde, dybde	800 mm
Højde	2000 mm
Hylde, bredde	2140 mm
Antal lagerniveauer stålpaneler	3
Reolkonstruktion	Basisreol
Hyldebelastning	950 kg
Opstillingsmål, basisreol, bredde	2254 mm
Materiale, lagerniveau	Stålpaneler
Dybde	800 mm
Reoldybde	800 mm
Reolbredde	2140 mm
Reolhøjde	2000 mm
Hylde, tykkelse	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Farveudvalg	RAL 5010, 2004
Produktnavnsegenskab	dybde 800 mm
Produkttype	Reol med stor spændvidde