



Arbejdsplatform enkeltmodul, Type: A



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966150 A
GTIN	4003866402618
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstremt vridningsfast, korrosions- og vejrfast letmetalskonstruktion. Trin af riflet aluminiumplade 555×250 mm.

Modulær opbygning med mulighed for ændrede og udvidede konfigurationer.

Påbygningsmoduler i 4 forskellige højder.

Velegnet til mobil brug som totrins grundmodul med op til 3 påbygningstrin. Påbygning mulig fra modul type B.

Norm:

DIN EN 14183.

Teknisk beskrivelse

Arbejdshøjde	2,2 m
Trin, udførelse	Trin
Sprosse-/trinbredde	555 mm
Vægt, enkeltmodul	2,9 kg
Sprosse-/trindybde	250 mm
Modulkombination	A
Materiale	Letmetalskonstruktion, trin af riflet aluminiumsplade

Reposdybde	0,3 m
Norm	DIN EN 14183
Platformhøjde uden gelænder	0,2 m
Tilgængelighed	Enkeltsidet
Antal trin inkl. platform	1
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Arbejdsrepos