



Trappestige med trappetrin i begge sider, Antal trin: 2X4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966050 2X4
GTIN	4003866403547
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Trin og vanger af strengpressede alu-profiler. Stor platform med integreret hængselforbindelse. 85 mm brede trin med skridsikkert mønster og patenteret 7-punkts trin-vangeforbindelse. Optimal stabilitet takket være stiv forbindelse i begge sider.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivelse

Arbejdshøjde ca.	2,45 m
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materiale	Trin og vanger af strengpressede alu-profiler
Nederste udvendig bredde	0,43 m
Antal trin	2x4
Sprosse-/trindybde	85 mm

Stigelængde	0,97 m
Spredesikring	stiv forbindelse i begge sider
Vægt	6 kg
Trin, udførelse	Trin
Vangehøjde	87 mm
Tilgængelighed	Dobbeltsidet
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Trappestige