



Trapperepos, trinbredde, Antal trin inkl. platform: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966190 5
GTIN	4003866555239
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Vanger af slidstærke strengpressede alu-profiler med skruekanaler til fleksibel montering. Der medfølger ingen håndlister og platformgelændere. Findes under nr. 966196 og nr. 966198. Trappehældning 45°. Platformlængde 400 mm. Trinbelægning af riflet aluminium. Udstyret med hjul på støttedelen.

Norm:

DIN EN ISO 14 122

Teknisk beskrivelse

Platform, længde	400 mm
Trin, udførelse	Trin
Materiale	Vanger af robuste strengpressede alu-profiler
Hældning, trappe	45 grader
Udladning	1470 mm
Vægt	46 kg
Antal trin inkl. platform	5

Platformhøjde uden gelænder	0,99 m
Norm	DIN EN ISO 14 122
Tilgængelighed	enkeltsidet
Sprosse-/trinbredde	600 mm
Hjul	ja
Stigeteknik, bærevne	300 kg
Produktnavnsegenskab	Trinbredde 600 mm
Two-hands-free-princip	ja
Produkttype	Repostrappe