



Trappestige med trappetrin i begge sider, Antal trin: 2X7



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966050 2X7
GTIN	4003866403578
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Trin og vanger af strengpressede alu-profiler. Stor platform med integreret hængselforbindelse. 85 mm brede trin med skridsikkert mønster og patenteret 7-punkts trin-vangeforbindelse. Optimal stabilitet takket være stiv forbindelse i begge sider.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivelse

Arbejdshøjde ca.	3,1 m
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Stigelængde	1,66 m
Trin, udførelse	Trin
Sprosse-/trindybde	85 mm
Spredesikring	stiv forbindelse i begge sider

Vægt	10,5 kg
Materiale	Trin og vanger af strengpressede alu-profiler
Antal trin	2×7
Nederste udvendig bredde	0,5 m
Vangehøjde	87 mm
Tilgængelighed	Dobbeltsidet
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Trappestige