



Trappeplatform, bæreevne 300 kg, med trin på én side, muligt antal trappetrin 2 – 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966192 2
GTIN	4003866555246
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Vanger af slidstærke strengpressede alu-profiler med skruekanaler til fleksibel montering. Der medfølger ingen håndlister og platformgelændere. Findes under nr. 966196 og nr. 966198. Trappehældning 45°. Platformlængde 400 mm. Trinbelægning af riflet aluminium. Udstyret med hjul på støttedelen.

Norm:

DIN EN ISO 14 122

Teknisk beskrivelse

Trin, udførelse	Trin
Platformhøjde uden gelænder	0,4 m
Udladning	951 mm
Hældning, trappe	45 grader
Platform, længde	400 mm
Materiale	Vanger af robuste strengpressede alu-profiler
Vægt	28,5 kg

Antal trin inkl. platform	2
Norm	DIN EN ISO 14 122
Tilgængelighed	enkeltsidet
Sprosse-/trinbredde	800 mm
Hjul	ja
Stigeteknik, bærevne	300 kg
Produktnavnsegenskab	Trinbredde 800 mm
Two-hands-free-princip	ja
Produkttype	Repostrappe