



Trappestige med trappetrin i én side, Antal trin inkl. platform: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966000 10
GTIN	4003866403400
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Trin og vanger af strengpressede alu-profiler. Stor sikkerhedsplatform (380 × 260 mm) med integreret hængselforbindelse, **sikkerhedsbro** og bred **opbevaringsbakke**. 85 mm dybe trin med skridsikre riller og patenteret 7-punkts trin-til-bjælke-forbindelse. Optimal stabilitet via stiv forbindelse i begge sider. To integrerede spandkroge.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivelse

Sprosse-/trindybde	85 mm
Antal trin inkl. platform	10
Arbejdshøjde ca.	4,2 m
Trin, udførelse	Trin
Materiale	Trin og vanger af strengpressede alu-profiler

Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Platformshøjde	2,2 m
Opbevaringsbakke tilgængelig	ja
Vangehøjde	87 mm
Vægt	14 kg
Nederste udvendig bredde	0,61 m
Stigelængde	3,05 m
Tilgængelighed	Enkeltidet
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Trappestige