



## Trappetige til brug ved maskiner i aluminium, Antal trin inkl. platform: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966148 1
GTIN	4003866400317
Artikelklasse	96Z

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Stabil, let aluminiumskonstruktion, 200 mm dybe trin i riflet aluminiumplade, trinplatform 350 × 577 mm.

**Norm:**

**DIN EN 14183.**

### Teknisk beskrivelse

Platformhøjde uden gelænder	0,2 m
Norm	DIN EN 14183
Trin, udførelse	Trin
Platformsbredde	577 mm
Antal trin inkl. platform	1
Arbejdshøjde ca.	2,2 m
Sprosse-/trindybde	200 mm
Platformsdybde	350 mm
Grundareal, bredde	0,4 m

Grundareal, dybde	0,6 m
Materiale	Trin i riflet aluminiumplade
Vægt	3 kg
Tilgængelighed	Enkeltsidet
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Arbejdsrepos

---

## Tilbehør

Indersko Type 1	966320 1
-----------------	----------