



## Trappetige til brug ved maskiner i aluminium, Antal trin inkl. platform: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966148 2
GTIN	4003866400324
Artikelklasse	96Z

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Stabil, let aluminiumskonstruktion, 200 mm dybe trin i riflet aluminiumplade, trinplatform 350 × 577 mm.

**Norm:**

**DIN EN 14183.**

### Teknisk beskrivelse

Sprosse-/trindybde	200 mm
Grundareal, bredde	0,64 m
Platformsbredde	577 mm
Tilgængelighed	Enkeltsidet
Grundareal, dybde	0,67 m
Trin, udførelse	Trin
Materiale	Trin i riflet aluminiumplade
Arbejdshøjde ca.	2,4 m
Platformhøjde uden gelænder	0,4 m

Norm	DIN EN 14183
Antal trin inkl. platform	2
Platformsdybde	350 mm
Vægt	5,5 kg
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Arbejdsrepos

---

## Tilbehør

Indersko Type 1	966320 1
-----------------	----------