



Trapperepos, trinbredde, Antal trin inkl. platform: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966194 2
GTIN	4003866555284
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Vanger af slidstærke strengpressede alu-profiler med skruekanaler til fleksibel montering. Der medfølger ingen håndlister og platformgelændere. Findes under nr. 966196 og nr. 966198. Trappehældning 45°. Platformlængde 400 mm. Trinbelægning af riflet aluminium. Udstyret med hjul på støttedelen.

Norm:

DIN EN ISO 14 122

Teknisk beskrivelse

Platform, længde	400 mm
Vægt	28,5 kg
Trin, udførelse	Trin
Platformhøjde uden gelænder	0,4 m
Materiale	Vanger af robuste strengpressede alu-profiler
Udladning	870 mm
Norm	DIN EN ISO 14 122

Hældning, trappe	45 grader
Antal trin inkl. platform	2
Tilgængelighed	enkeltsidet
Sprosse-/trinbredde	1000 mm
Hjul	ja
Stigeteknik, bærevne	300 kg
Produktnavnsegenskab	Trinbredde 1000 mm
Two-hands-free-princip	ja
Produkttype	Repostrappe