

Påbygningsreol med stor spændvidde, Dybde 1000 mm, Højde / hylde bredde: 2500/2140mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	991005 2500/2140
GTIN	4004514225467
Artikelklasse	960

Beskrivelse

Udførelse:

Forzinket gitterkonstruktion. Enten med forzinkede 25 mm stålpaneler eller spånplader. Forskellige vangetyper alt efter den nødvendige hyldebelastning (travershøjde 55 – 85 mm). Hurtig opstilling takket være nem indstikning af vangerne af type ZG. **Hyldebelastning** maks. 1050 kg, **belastning pr. enhed** maks. 3500 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:

Nom. længde + antal gavle × 57 mm.

Anvendelse:

Opbevaring af omfangsrigt, voluminøst og tungt gods. Mulighed for opfyldning og udtagning af lagervaren fra begge sider.

Lakering:

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange **pulverlakerede.**

Bemærk:

- **Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 1200 mm, men kun ved en belastning pr. enhed på maks. 2600 kg. Den tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldeandel.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**

- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Hylde, dybde	1000 mm
Hylde, bredde	2140 mm
Hyldebelastning	950 kg
Reolkonstruktion	Påbygningsreol
Højde	2500 mm
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde	2197 mm
Kundemontering	ja
Bredde	2197 mm
Antal lagerniveauer spånplade	4
Materiale, lagerniveau	Spånplade
Dybde	1000 mm
Reoldybde	1000 mm
Reolbredde	2140 mm
Reolhøjde	2500 mm
Pladetykkelse	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Farveudvalg	RAL 5010, 2004
Produktnavnsegenskab	Dybde 1000 mm
Produkttype	Reol med stor spændvidde