



## Automatisk svejsemaske i tekstil optrel® weldcap, Type: WELDCAP



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	097945 WELDCAP
GTIN	7640127614587
Artikelklasse	09U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Let og komfortabel** svejsekappe i vaskbart stofmateriale og stort synsfelt. Automatisk afblændingsfilter med **ekstra slibefunktion**.

- **Mørke beskyttelsestrin: 9 - 12. Trinløst indstillelig vha. reguleringsknap**
- **Lystrin: 3**
- **Med 3 V lithium-batteri (levetid 1.000 timer)**
- **Farve: sort / lysegrøn**
- **Synsfelt svejsefilter: 45 x 115 mm**

#### Anvendelse:

MIG- / MAG-, elektrode-, WIG-, plasmavejsning

#### Norm:

EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1

Aktiveringstid fra lys til mørk: 0,16 ms

Aktiveringstid fra mørk til lys: 300 ms

Klassificering iht. EN 379: 1 / 1 / 2 / 2

### Teknisk beskrivelse

Type	WELDCAP
Aktiveringstid fra mørk til lys	300 ms
Klassificering iht. EN 379	1 / 1 / 2 / 2
Energiforsyning	Batteridrevet
Aktiveringstid fra lys til mørk	0,16 ms
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Produkttype	Svejsemaske