

**Arbejdsjakke Highline, skæv / sort, Konfektionsstørrelse DE: 59****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 091312 59 |
| GTIN | 4030913888217 |
| Artikelklasse | 06I |

Beskrivelse**Udførelse:**

Frisk og moderne kollektion **Highline** af førsteklases, ridsefri og krympefri stofblanding i trefarvet udførelse. Kontrastfarve af meget modstandsdygtigt kanvasstof. Robust takket være den tredobbelte syning på belastningspunkterne. Mange, nyttige detaljer, f.eks. mobil- og tommestoklomme samt regulerbar talje.

Jakke med udvidelsesfold i ryggen og elastik i taljen til optimal bærekomfort.

- **To brystlommer med klap og burrelukning.**
- **Skjult lynlås foran**
- **Mobillomme på venstre ærme.**
- **To påsatte sidelommer.**
- **Justerbare ærmelinninger med burrelukning.**

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.

Jakke i farvekombinationen **kornblå / marine** under nr. 091311.

Teknisk beskrivelse

Stræklæg i ryggen.

ja

| | |
|---|---|
| Ærmeafslutning | Justerbar ærmelinning med burrelukning |
| To brystlommer med klap og burrelukning | 2 |
| Størrelse FR | 55 |
| Placering af mobillomme | på venstre ærme |
| Skjult lukkeliste | ja |
| Sidelommer | påsat |
| Antal sidelommer | 2 |
| Kraveafslutning | Elastik i taljen |
| Jakkelukning | Lynlås |
| Konfektionsstørrelse DE | 59 |
| Serie | Highline |
| Specialtjeneste | Tekstilforædling |
| Køn | Herre |
| Tekstilsammensætning | 35% bomuld |
| Tekstilsammensætning | 65% polyester |
| Materialegrammatur / vævstæthed | 285 g/m ² |
| Beklædning, standard | UV-standard 801 |
| Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Vask | 60 °C farvet vask |
| Blegning | Ingen blegning |
| Kemisk rengøring | Rengøring med perchlorethylen |
| Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) |
| Bøjle | Varm, op til maks. 200 °C |
| Farve | skæv / sort |
| Produkttype | Arbejdsjakke |