

Garant**Centrerbor HSS B venstre, ubelagt, Nominel Ø DC k12: 2,5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	111540 2,5
GTIN	4045197000972
Artikelklasse	11A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet og efterslebet i et stykke.

Med ekstra beskyttelsesforsænkning (120° beskyttelsesvinkel), spiralnotet, **venstreskærende**.

Nominel Ø D_C: 2,5 mm

Til emne-Ø: 20 – 30 mm

Skaft-Ø D_S: 10 mm

Samlet længde L: 56 mm

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,03 mm/o

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D _C	2,5 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,03 mm/o
Til emne-Ø	20 – 30 mm
Skafttolerance	h7
Antal skær Z	2
Skaft-Ø D _S	10 mm
Samlet længde L	56 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 333

Type	B
Tolerance, nom. Ø	k12
Vinkel på forsænker	120 grader
Skæreretning	Venstre
Skaft	Cylinderskaft med h7
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Centrerboring