

duMONT**Kilenotrømmenål HSS Pasning P9, Type: 12D1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290406 12D1
GTIN	662600888084
Artikelklasse	29J

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fremstilling af kilenoter iht. DIN 6885.

Leveringsomfang:

Rømmenål og indlæg hertil.

Bemærk:

- Ved kraftigere materialer skal antallet af gennemgange forhøjes eller også skal der anvendes specialrømmenåle (på forespørgsel).
- Efter 1. og 2. af tre arbejdsgange skal trykstødstangen kort hæves – rømmenålen indstiller sig selv.
- Coatede rømmenåle og rømmenåle med tommemål kan leveres på forespørgsel.
- RØMMEPRESSER finder du i bind 2 (Hånd- og måleværktøj).
- Str. 28, 32 og 36 fås på forespørgsel med kort leveringstid.

Skæremateriale: HSS

Nålelængde: 353 mm

Kilenotbredde: 12 mm

Kilenotdybde: 3,3 mm

Til borings-Ø jfr. DIN 6885: 38 - 44 mm

Rømmelængde i stål: 25 - 150 mm

krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde: 3800 kg

Teknisk beskrivelse

Kilenotbredde	12 mm
Nålelængde	353 mm
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde	3800 kg
Rømmelængde i stål	25 - 150 mm
Til borings--Ø jfr. DIN 6885	38 - 44 mm
Antal arbejdsgange	3
Kilenotdybde	3,3 mm
Rygbredde	14,39 mm
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Rømmeværktøj

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet		
Olie	egnet		

Tilbehør

Indlæg til stødrømmenål nr. 290405 – 407 Type 10-12D1

290410 10-12D1