

Garant**CaraFin Diamant-poleringsstrimler elastisk, 25×120 mm, Korn: D15µm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	557521 D15
GTIN	4045197994707
Artikelklasse	51G

Beskrivelse**Udførelse:**

CaraFin Diamant-polerværktøjer belagt på den ene side med **monokrystallinsk diamant**. De bundne diamantkorn giver en betydeligt **højere udnyttelsesgrad** sammenlignet med løse diamantkort i polerpasta.

Poleringsstrimler, **selvklæbende**. Overside af **elastisk PU materiale** med monokrystallinsk diamant på den ene side.

Fordel:

Ekstratider til præparering og rengøring som ved diamantpasta bortfalder.

Af førsteklasses, **elastisk polyurethanskum**.

Anvendelse:

Med slibebåndsholder nr. 557900.

Egnet til våd- og tørpolering. **Slutpolering** af bløde og hårde materialer. Arbejd med lavt kontaktryk.

Passer til:

Fleksible slibebåndsholdere nr. 557900.

Teknisk beskrivelse

Slibemiddelforkortelse	D
Længde	120 mm
Bredde	25 mm
Mål	25×120 mm
Poleringstrin	Slutpolering

Serie	CaraFin
Produktnavnsegenskab	25×120 mm
Produkttype	Polerblok

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		