

Garant**Momentnøgle uden skala med reverserbar skralde, Maks. moment: 50Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657460 50
GTIN	4045197995995
Artikelklasse	61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Enarmet momentnøgle uden indstillingskala. Indstilling af den ønskede momentværdi med indstillingsværktøj nr. 657452 str. 1 i forbindelse med et egnet testapparat.

Fast monteret **skifteskralde** med uddriver – **til højre- og venstreløb**. Momentnøgle, kun højreudløsende.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

$\pm 2\%$ af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Teknisk beskrivelse

Tilspændingsretning	Højrespænding
---------------------	---------------

Momentområde	10 - 50 Nm
Vægt	340 g
Maks. moment	50 Nm
Drivfirkant	3/8 tommer
Målenøjagtighed, moment	±2 %
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	208 mm
Målemetode	Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Samlet længde L	276 mm
Reverserbar aflæsning	Nm
Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Feedback	udløsning
Norm	DIN EN ISO 6789
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingskala (kræver testapparat)
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Produkttype	Momentnøgle

Services

Kalibrering og indstilling Momentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
DAkS-kalibrering Momentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
Indstilling Momentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
	020190 1000

DAkS-kalibrering og indstilling Momentnøgle uden skala
Maks. moment 1000 Nm

Tilbehør

Indstillingsnøgle til drejningsmoment Type 1

657455 1