

Garant**CaraFin Diamant-polerpude, 125×175 mm, Korn: D3µm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	557515 D3
GTIN	4045197995865
Artikelklasse	51G

Beskrivelse**Udførelse:**

CaraFin Diamant-polerværktøjer belagt på den ene side med **monokrystallinsk diamant**.

De bundne diamantkorn giver en betydeligt **højere udnyttelsesgrad** sammenlignet med løse diamantkorn i polerpasta.

CaraFin Diamant-polerpude (EVA) med **åben struktur**, klistres ikke til.

Fordel:

Ekstratider til præparering og rengøring som ved diamantpasta bortfalder.

Af førsteklasses, **elastisk polyurethanskum**.

Anvendelse:

Manuel, **konturfast slutpolering eller glanspolering** af polerede overflader af alle **hårde materialer og ikke-jernholdige metaller**. Hurtig polering gennem høj skæreevne.

Egnet til våd- og tørpolering.

Teknisk beskrivelse

Bredde	125 mm
Mål	125×175 mm
Længde	175 mm
Slibemiddelforkortelse	D
Poleringstrin	Glanspolering
Serie	CaraFin

Produktnavnsegenskab	125×175 mm
Produkttype	Polerblok

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		