

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1.1/2-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 1.1/2-12
GTIN	4062406044916
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 38,1 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 36 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	38,1 mm
Norm	DIN 376
Gevinddybde	95,25 mm
Antal spånnoter	4
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	24 mm
Gevindstigning	2,117 mm

Samlet længde L	200 mm
Skaft-Ø D _s	32 mm
Antal skær Z	4
Gevindgange pr. tomme	12
Kernehul-Ø	36 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	1.1/2-12 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper