

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 3/4-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 3/4-27
GTIN	4062406046330
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	14 mm
Antal spånnoter	4
Gevindstigning	0,941 mm
Gevindgange pr. tomme	27
Norm	DIN 376
Samlet længde L	125 mm
Antal skær Z	4
Skaftfirkant □	11 mm
Gevinddybde	47,63 mm
Gevind-Ø	19,05 mm
Kernehul-Ø	18,2 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UNS-LH

Gevindstørrelse	3/4-27 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter