

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 7/8-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 7/8-14
GTIN	4062406046491
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 22,225 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 20,4 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	20,4 mm
Samlet længde L	140 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Gevind-Ø	22,225 mm
Gevinddybde	55,56 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	4

Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	14
Skaft-Ø D _s	18 mm
Gevindstigning	1,814 mm
Antal spånnoter	4
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	7/8-14 UNF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper