

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 1.3/4-8****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130046 1.3/4-8 |
| GTIN                | 4062406051914  |
| Artikelklasse       | 10N            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 44,45 mm

Samlet længde L: 220 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 41,4 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Gevinddybde            | 111,1 mm |
| Antal skær Z           | 4        |
| Gevindgange pr. tomme  | 8        |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 36 mm    |
| Skæremateriale         | HSS E    |
| Skaftfirkant □         | 29 mm    |
| Kernehul-Ø             | 41,4 mm  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Gevindstigning             | 3,175 mm                                       |
| Gevind-Ø                   | 44,45 mm                                       |
| Norm                       | DIN 376  |
| Samlet længde L            | 220 mm   |
| Antal spånnoter            | 4  |
| Gevindtype                 | UN-LH  |
| Gevindstørrelse            | 1.3/4-8 UN LH                                  |
| Belægning                  | TiN  |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                      |
| Toleranceklasse            | 1B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | 3B   |
| Toleranceklasse            | 2B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                       |
| Skærfasform                | C  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul                         |
| Skæreretning               | Venstre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |