

Garant**Krympepatron med kølekanaler og forstærkede sider, HSK-A 63 A = 120,
Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308297 10 |
| GTIN | 4045197701589 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm.
- Til HSS og HM.
- Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!)
- Med Balluffchip-boring
- Glasperleblæst
- Med kølekanaler og gevind med lås.

Fordel:

Optimeret konstruktion. Virker vibrationsdæmpende, bedre emneoverflade, skånsom for spindel og værktøj.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6. Egnede til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Krympepatronforlængere nr. 302410 - 302416. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 - 304755.

Kølekanaler: låsbar

Spænde-Ø D₁: 10 mm

Udragende længde, A-mål: 120 mm

Udvendig Ø D: 52,5 mm

Ø D₂: 24 mm

Ø D₃: 32,7 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------------------------------|
| Ø D ₃ | 32,7 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 10 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Udragende længde, A-mål | 120 mm |
| Udvendig Ø D | 52,5 mm |
| Kølekanaler | låsbar |
| Adapter | HSK-A 63 A = 120 |
| Holder-standard | ISO 12164-1 |
| Holder-standard | DIN 69893 |
| Form | A |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Krympepatron |

Tilbehør

| | |
|--|---------------|
| Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| Køleenhed Type CU1 | 354215 CU1 |
| Underskab | 354290 |
| Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Krympningsapparat Type SU1 | 354210 SU1 |