



ER-spændetang med tætning, ER 25, Nom. spænde-Ø d: 7mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308946 7
GTIN	2050001767332
Artikelklasse	39Y

Beskrivelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet.

Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Med **tætning** til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) kan kun spændes til nominelt mål.

Svarende til ISO 15488-A.

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	7 mm
Adapter	ER 25
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Type	429 E
Udvendig Ø D	25,7 mm
Samlet længde L	34 mm

Produkttype

Spændehoved